


Garant**Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HB7125, Nousu: 0,7mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	270704 0,7
GTIN	4045197453013
Tuoteluokka	21J

Kuvaus

Malli:**Täysprofiiliterä 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g, mukaisille ulkokierteille.**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	0,7 mm
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7125
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF-LH

Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		