

Garant**Weldonistukka, muoto ADB, SK 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300295 32
GTIN	4045197283962
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT –Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	SK 50lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32