

**HOLEX®**
**Weldon-istukka, muoto AD, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	300300 8
GTIN	4045197144003
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus**
**Malli:**

Ballufchip-poraus.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308810 / 308830.

Standardi: DIN 6359

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: AD

 Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min<sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus: ≤ 3 µm

Ulkonema A-mitta: 63 mm

Ulko-Ø D: 28 mm

Varakiinnitysruuvi 309900: 8

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	63 mm
Varakiinnitysruuvi 309900	8
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm

Ulko-Ø D	28 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50
	308812 50

Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308760 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308700 50

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308795 50

Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK

308810 50

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50

308610 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50

308605 50