

**Garant****eco-kiinnityspidin, Vasen, Varren leveys b: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273841 16     |
| GTIN         | 4045197517395 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus****Malli:**

GARANT eco System -kääntöteränpidin, jossa sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään.

**Sopii:**

Teränpidin nro 273881; 273887 ja 273891.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto mahdollista vain yhdessä GARANT eco-System-pidinten nro **317900** – **319886** ja GARANT eco-teränpidinten nro **273880** – **273891** kanssa. Teknologia-arvoja on alennettava 30 % – 50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Sisäjäähdytys: kyllä

Kokonaispituus L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Ruuvi: 279815 9

**Tekninen kuvaus**

|                  |          |
|------------------|----------|
| L <sub>2</sub>   | 18,5 mm  |
| Ruuvi            | 279815 9 |
| Varren leveys b  | 16 mm    |
| Kokonaispituus L | 72 mm    |
| Sarja            | Eco      |
| Käyttötapa       | Vasen    |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Sisäjähdytys | kyllä          |
| Tuotetyyppi  | Kiinnityspidin |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 9   | 279815 9    |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659906 500  |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20                | 674248 TX20 |
| Kiinnitysruuvi  | 279910      |