

HOLEX®
Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	300280 6
GTIN	4045197143891
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

Ballufchip-poraus.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308810 / 308830.

Standardi: DIN 6359

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: AD

 Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 3 µm

Ulko-Ø D: 25 mm

Varakiinnitysruuvi 309900: 6

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi 309900	6
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 69871

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40

Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40