

LOCTITE**pikaliima, 3 g, Valmistajan tunnus: 454**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 083351 454 |
| GTIN | 4058093008935 |
| Tuoteluokka | 04L |

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

Käyttö:

Yleispikaliima-**geeli**. Sopii **lähes kaikille materiaaleille**. Ei valu, sopii käytettäväksi pystysuorilla pinnoilla ja pään yläpuolella.

Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Kosketuslujuusaika | 5 - 10 s |
| Valmistajamerkintä | LOCTITE 454 |
| Vetorepeämislujuus | 20,9 N/mm ² |
| Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki |
| Dynaaminen viskositeetti | 150 - 450 mPas |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Säilytyslämpötila | 2 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 120 °C |
| Muoto | Geeli |
| Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk |
| Kemiallinen perusta | Etyylisyaaniakrylaatti |
| Tiheys | 1,05 g/cm ³ |
| Ominaisuudet | pisaraton |
| Ominaisuudet | ei imeydy |
| soveltuu materiaalille | Nahka |
| soveltuu materiaalille | Metalli |
| soveltuu materiaalille | Paperi |
| soveltuu materiaalille | puu |
| soveltuu materiaalille | Kartonki |
| soveltuu materiaalille | muovi |
| soveltuu materiaalille | huokoiset materiaalit |
| Väri | läpinäkyvä |
| Vaarallisten aineiden luokka | 9 |
| Täyttö | 3 ml |
| Maksimirakomitta | 0,15 mm |
| Tuotenimen määräite | 3 g |
| Tuotetyyppi | Pikaliima |