

**Garant****eco--sisäSORVAUSPIDIN, Oikea, Ø DS: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273850 25
GTIN	4045197517494
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

GARANT eco System -kääntöteränpidin, jossa sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään.

**Sopii:**

Teränpidin nro 273886.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto mahdollista vain yhdessä GARANT eco-System-pidinten nro **317900** – **319886** ja GARANT eco-teränpidinten nro **273880** – **273891** kanssa. Teknologia-arvoja on alennettava 30 % – 50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 15 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

Ruuvi: 279815 9

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	279815 9
Keskisiirto L <sub>3</sub>	15 mm
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9