

**VBMT 160408, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VBMT 160408 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: HQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	HQ
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä