

**Garant****VB.T 110304, Laji: HU7310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261224 HU7310
GTIN	4045197696236
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VB.T 110304 HU7310 Laji: HU7310  
lastunmurtaja: AM  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 350 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VBGT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä