

Garant
eco-kiinnityspidin, Vasen, Varren leveys b: 20mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273841 20 |
| GTIN | 4045197517401 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus
Malli:

GARANT eco System -kääntöteränpidin, jossa sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään.

Sopii:

Teränpidin nro 273881; 273887 ja 273891.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto mahdollista vain yhdessä GARANT eco-System-pidinten nro **317900** – **319886** ja GARANT eco-teränpidinten nro **273880** – **273891** kanssa. Teknologia-arvoja on alennettava 30 % – 50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Sisäjäähdytys: kyllä

Kokonaispituus L: 84 mm

L₂: 22,5 mm

Ruuvi: 279815 9

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------|
| Varren leveys b | 20 mm |
| L ₂ | 22,5 mm |
| Ruuvi | 279815 9 |
| Kokonaispituus L | 84 mm |
| Sarja | Eco |
| Käyttötapa | Vasen |

| | |
|--------------|----------------|
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kiinnitysruuvi | 279910 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 9 | 279815 9 |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20 | 674248 TX20 |