

**HOLEX®**
**Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 8 mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300280 8      |
| GTIN         | 4045197143907 |
| Tuoteluokka  | 32A           |

**Kuvaus**
**Malli:**

Ballufchip-poraus.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308810 / 308830.

Standardi: DIN 6359

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: AD

 Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min<sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus: ≤ 3 µm

Ulko-Ø D: 28 mm

Varakiinnitysruuvi 309900: 8

**Tekninen kuvaus**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Varakiinnitysruuvi 309900  | 8             |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm          |
| Ulko-Ø D                   | 28 mm         |
| Sovitin                    | SK 40 A = 160 |
| Standardi                  | DIN 6359      |
| Kiinnitysnormi             | DIN 69871     |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | AD                                 |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40                                       | 308640 40  |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                               | 308760 40  |
| Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK                 | 308812 40  |
| Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                   | 308635 40  |
| Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M                  | 308670 40M |
| Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40  |
| Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40                          | 308610 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40               | 308615 40  |
| Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK                     | 308830 40  |
| Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                      | 308806 40  |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40           | 308700 40  |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                               | 308765 40  |
| Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40             | 308801 40  |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40           | 308720 40  |
| Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK                    | 308820 40  |

|  |           |
|--|-----------|
| Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40                                       | 308600 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                   | 308660 40 |
| Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK             | 308810 40 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                               | 308795 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                          | 308620 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40                            | 308605 40 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                               | 308785 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                      | 308802 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                          | 308650 40 |
| Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40   | 308740 40 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                               | 308790 40 |