

Garant**VB.T 110304, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 110304 HB7310 Laji: HB7310
lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N

lastunmurtaja	AM
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBGT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä