



Rengasmutteri, Kierteen Ø: M30



Tilaustiedot

Tilausnumero	086477 M30
GTIN	2050001741851
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø rengas A	60 mm
Kierteen pituus mutteri E	24 mm
Paino	1,7 kg
Ulko-Ø rengas B	108 mm
Kierteen Ø	M30
Kokonaiskorkeus F	109 mm
Laipan Ø tuki C	65 mm

Mitta D	24 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	12 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi