

**Garant****eco-kiinnityspidin, Oikea, Varren leveys b: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273845 16
GTIN	4045197517425
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

GARANT eco System -kääntöteränpidin, jossa sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään.

**Sopii:**

Teränpidin nro 273881 ja 273891.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto mahdollista vain yhdessä GARANT eco-System-pidinten nro **317900** – **319886** ja GARANT eco-teränpidinten nro **273880** – **273891** kanssa. Teknologia-arvoja on alennettava 30 % – 50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Sisäjäähdytys: kyllä

Pään pituus L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

Ruuvi: 279815 9

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	20,5 mm
Ruuvi	279815 9
Varren leveys b	16 mm
Kokonaispituus L	79 mm
Sarja	Eco

Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500