

**VBMT 160404, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VBMT 160404 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: HQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min
lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä