



Rengasruuvi, Kierteen Ø: M36



Tilaustiedot

Tilausnumero	086472 M36
GTIN	2050001757937
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus F	128 mm
Paino	2,15 kg
Laipan Ø tuki C	75 mm
Ulko-Ø rengas B	126 mm
Kierteen pituus mutteri E	26 mm
Kierteen Ø	M36
Sisä-Ø rengas A	70 mm

Kierre pituus	54 mm
Mitta D	28 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	16 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi