

**Garant****eco-kiinnityspidin, Oikea, Varren leveys b: 20mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273845 20     |
| GTIN         | 4045197517432 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus****Malli:**

GARANT eco System -kääntöteränpidin, jossa sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään.

**Sopii:**

Teränpidin nro 273881 ja 273891.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto mahdollista vain yhdessä GARANT eco-System-pidinten nro **317900** – **319886** ja GARANT eco-teränpidinten nro **273880** – **273891** kanssa. Teknologia-arvoja on alennettava 30 % – 50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Sisäjähdytys: kyllä

Pään pituus L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 94 mm

Ruuvi: 279815 9

**Tekninen kuvaus**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Varren leveys b            | 20 mm    |
| Pään pituus L <sub>1</sub> | 20,5 mm  |
| Ruuvi                      | 279815 9 |
| Kokonaispituus L           | 94 mm    |
| Sarja                      | Eco      |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Käyttötapa    | Oikea          |
| Sisäjäähdytys | kyllä          |
| Tuotetyyppi   | Kiinnityspidin |

## Tarvikkeet

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659906 500  |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20                | 674248 TX20 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 9                                                           | 279815 9    |
| Kiinnitysruuvi                                                                    | 279910      |