

Garant**VB.T 160404, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HB7020
GTIN	4045197699800
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160404 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä