

**Garant****Weldonistukka, muoto ADB, SK 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300295 16     |
| GTIN         | 4045197283924 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

**GARANT –**Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>.**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>    | 16 mm      |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16         |
| Ulkonema A-mitta              | 63 mm      |
| Ulko-Ø D                      | 48 mm      |
| Sovitin                       | SK 50lyhyt |
| Standardi                     | DIN 6359   |
| Kiinnitysnormi                | ISO 7388-1 |
| Muoto                         | ADB        |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Weldonistukka                      |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50                                     | 308610 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308760 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308795 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50                                       | 308605 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308790 50 |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50   | 308640 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50                                     | 308650 50 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50                      | 308720 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50                                     | 308620 50 |
| KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50   | 308600 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308785 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50   | 308740 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308660 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50                          | 308615 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50                               | 308830 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308765 50 |
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm  | 309900 16 |