

**Garant****VBGT 110301, Laji: HU7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,1 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton

ISO-koodi-kääntöterä	VBGT 110301
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä