

Garant**Eco-pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273861 25/2
GTIN	4045197582010
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{\max}	14 mm
Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Pään pituus L_1	33,5 mm
Pistoleveys w	2 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Kokonaispituus L	105 mm
Sarja	Eco
Varren leveys b	25 mm

Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600