

**VBMT 160404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VBMT 160404 CA6525 Laji: CA6525  
lastunmurtaja: HQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 140 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min
lastunmurtaja	HQ
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä