

Garant**eco-kiinnityspidin, Vasen, Varren leveys b: 16mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	273846 16
GTIN	4045197517463
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

GARANT eco System -kääntöteränpidin, jossa sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään.

Sopii:

Teränpidin nro 273880 ja 273890.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto mahdollista vain yhdessä GARANT eco-System-pidinten nro **317900** – **319886** ja GARANT eco-teränpidinten nro **273880** – **273891** kanssa. Teknologia-arvoja on alennettava 30 % – 50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Sisäjäähdytys: kyllä

Pään pituus L₁: 20,5 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

Ruuvi: 279815 9

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 9
Pään pituus L ₁	20,5 mm
Varren leveys b	16 mm
Kokonaispituus L	79 mm
Sarja	Eco

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiinnityspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20