

**Garant****VBGT 110302, Laji: HB7310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VBGT 110302 HB7310 Laji: HB7310  
lastunmurtaja: AM  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 350 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min

Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBGT 110302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä