

HOLEX®
Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 20 mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300280 20 |
| GTIN | 4045197143969 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus
Malli:

Ballufchip-poraus.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308810 / 308830.

Standardi: DIN 6359

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: AD

 Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 3 µm

Ulko-Ø D: 52 mm

Varakiinnitysruuvi 309900: 20

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 20 mm |
| Varakiinnitysruuvi 309900 | 20 |
| Ulko-Ø D | 52 mm |
| Sovitin | SK 40 A = 160 |
| Standardi | DIN 6359 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69871 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | AD |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308720 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308700 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308620 40 |
| Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308635 40 |
| Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M | 308670 40M |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 | 308740 40 |
| Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK | 308820 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308615 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308605 40 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |
| Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK | 308830 40 |

| | |
|--|-----------|
| Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308640 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308610 40 |
| Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK | 308810 40 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK | 308812 40 |
| Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308650 40 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308660 40 |
| Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308600 40 |