

Garant**VB.T 160404, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160404 HU7310 Laji: HU7310
lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VBGT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä