

**VBMT 160408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

VBMT 160408 CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: HQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 450 m/min
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä