

Garant
Eco-pistosorvauspidin, pitkä varsi, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 25/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273863 25/3
GTIN	4045197582133
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master Eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Toimintaleveys L ₄	26,5 mm
Pään pituus L ₁	36,5 mm
Pistosyvyys t _{max}	21 mm
Pistoleveys w	3 mm
Kokonaispituus L	130 mm
Sarja	Eco

Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600