

**Garant****VB.T 160404, Laji: HB7310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VB.T 160404 HB7310 Laji: HB7310  
lastunmurtaja: AM  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 350 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	AM

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 4 mm
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBGT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä