


Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	261309 16/11
GTIN	4045197655929
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	20 mm
Varren koko	16 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SVHCR/L 1616H11
Pään pituus L ₁	13 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500