

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	21,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Varren koko	12 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 1212F11
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500