

**Garant****VB.T 160408, Laji: HB7020**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VB.T 160408 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä