

bimos

Pyörivä työtuoli TEXON, kangaspehmuste, pyörillä, matala, Istuimen väri: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965477 BLACK
GTIN	4099883003600
Tuoteluokka	96J

Kuvaus**Malli:**

Pyörivä TEXON-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Kapseloitu mekanismi Clean Coverin ansiosta; suljetut, sileät pinnat. Alumiininen jalkaristikko, musta-harmaa. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Istuinkorkeuden säätö, Auto-Motion-teknologia (selkänoja ja istuintaso liikkuvat synkronoidusti vartalon kanssa), Flex-Back (selkänoja voidaan lukita kolmeen eri asentoon), iskusuoja (selkänoja ei voi vahingossa ponnahtaa eteenpäin, kun lukitus vapautetaan). Ergonomisesti muotoiltu selkänoja. Istuintaso, jossa on integroitu lantiotuki ja pyöristetty etureuna.

Pehmeät, painon mukaan jarruttavat turvakaksoispyörät kovalle lattialle.

Istuimessa ja selkänojassa Duotec-kangaspehmuste. Kangaspehmusteet soveltuvat erityisen hyvin puhtaisiin ympäristöihin. Pehmeä pinta on hengittävä ja kestävä. Helppo puhdistaa tavallisilla verhoilun puhdistusaineilla.

Standardi:**DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Kantavuus	150 kg
Syknronimekaniikka	kyllä
Pyörillä liikkuva malli	Turvakaksoispyörät koville lattioille
Istuimen leveys	480 mm
Sarja	TEXON
Istuinmateriaalin väri	musta
Malli	pyörillä
Istuinpinnan materiaali	Aine
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
Selkänojan korkeus	625 mm
Standardi	DIN 68877
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Paino	18 kg
Istuimen syvyys	455 mm
Tuolin kantavuus	150 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 620 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli