

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 1616H11
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L ₁	21,5 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500