

**Garant****Osaprofiiliterä 60° ulkop., vasenk., HB7010, Nousu: 3,5-5mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	270747 3,5-5
GTIN	4045197453389
Tuoteluokka	21J

## Kuvaus

**Malli:**  
**Osaprofiiliterä 60°** ulkokierteelle.

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
maksiminousu	5 mm
Kierteennousu	3,5 mm
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Käyttötapa	Vasen
Kääntöteräprofiili	Osaprofiili
Laji	HB7010
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	M-LH

Kierrettyyppi	MF
Kierrettyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	4,76 mm
Teräkoko L	22 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		