

**Garant****Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak., HB7010, Nousu: 1,75mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	270750 1,75
GTIN	4045197369789
Tuoteluokka	21J

## Kuvaus

**Malli:****Täysprofiiliterä 60°** DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H mukaisille ulkokierteille.

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	1,75 mm
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Käyttötapa	Oikea
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7010
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	M

Kierrettyyppi	M-LH
Kierrettyyppi	MF-LH
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	2,42 mm
Teräkoko L	9,3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		