

Garant**VB.T 160408, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160408 HB7310 Laji: HB7310
lastunmurtaja: AM
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 4 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 350 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBGT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä