

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	23,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Aluslevy	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
ISO-koodi pidin	SVHCR/L 2525M16
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500