

**LOCTITE****pikaliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 401**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083352 401
GTIN	4100630401201
Tuoteluokka	04L

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Kovettuminen ilmankosteuden vaikutuksesta.

**Käyttö:**

Yleispikaliima lähes kaikille materiaaleille, kuten muoveille, elastomeereille, metalleille ja erityisesti **paperille, kartongille, puulle, nahalle ja kankaalle.**

**Huomautus:**

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

## Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Valmistajamerkintä	LOCTITE 401
Kosketuslujuusaika	5 - 10 s
Vetorepeämislujuus	20 N/mm <sup>2</sup>
Dynaaminen viskositeetti	70 - 110 mPas

Säilytyslämpötila	2 °C
Väri	läpinäkyvä
Kemiallinen perusta	Etyylisyaaniakrylaatti
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	Paperi
soveltuu materiaalille	Lasi
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	Nahka
soveltuu materiaalille	Tekstiili
soveltuu materiaalille	Elastomeeri
Käyttölämpötila-alue	-40 °C
Muoto	nestemäinen
Tiheys	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Täyttö	20 ml
Maksimirakomitta	0,15 mm
Tuotenimen määräite	20 g
Tuotetyyppi	Pikaliima