

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi aluslevylle	269013 2
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020K16
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Pään pituus L <sub>1</sub>	29,5 mm
Aluslevy	269005 8
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500