

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
ISO-koodi pidin	SVHCR/L 1616H11
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	13 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500