

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261312 16/11
GTIN	4045197653819
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	21,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 1616H11
Varren koko	16 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500