

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 8
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2525M16
Pään pituus L ₁	32,5 mm
Varren koko	25 mm
Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500