

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Varren koko	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020K11
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500