



Rengasruuvi, Kierteen Ø: M42



Tilaustiedot

Tilausnumero	086472 M42
GTIN	2050001757920
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	M42
Kierteen pituus mutteri E	30 mm
Ulko-Ø rengas B	144 mm
Paino	4,15 kg
Sisä-Ø rengas A	80 mm
Kokonaiskorkeus F	147 mm
Laipan Ø tuki C	85 mm

Kierrepituus	63 mm
Mitta D	32 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	24 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi