

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2525M11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Terän koko	11 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500