

Garant**Weldonistukka, muoto ADB, SK 50 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300345 16 |
| GTIN | 4045197284105 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

GARANT –Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 130 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 16 mm |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 16 |
| Ulko-Ø D | 48 mm |
| Sovitin | SK 50 A = 130 |
| Standardi | DIN 6359 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------|---------------|
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308640 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308605 50 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308720 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308660 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308610 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50 | 308740 50 |
| KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50 | 308600 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308650 50 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308615 50 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 | 308620 50 |
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm | 309900 16 |