

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261312 20/16 |
| GTIN | 4045197653840 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Ruuvi aluslevylle | 269013 2 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 |
| Aluslevy | 269005 8 |
| Terän koko | 16 mm |
| Pään pituus L ₁ | 29,5 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 25 mm |
| ISO-koodi pidin | SVJCR/L 2020K16 |
| Varren koko | 20 mm |
| Sopiva kääntöterä | VC.. 1604.. |
| Kokonaispituus L | 125 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500