

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261308 25/16
GTIN	4045197653789
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	SVHCR/L 2525M16
Aluslevy	269005 8
Varren koko	25 mm
Pään pituus L ₁	23,5 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500