

Garant**Weldon-istukka Muoto AD, SK 40 erittäin lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300410 32
GTIN	4045197284372
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lisäksi urassa toinen kiinnitysruuvi.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Standardi:

Ähnlich DIN 69871.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308830, vaihtoruuvi nro 309901.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	SK 40 erittäin lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnitysruuvi Weldon-istukkaan,ultralyhyt istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309901 32
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40